


**CCMT 09T308 Wiper, Zvrst: CA125P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260100 CA125P
GTIN	4960664017515
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	WP
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 180 m/min
Glavna uporaba	P
Radij rezila	0,8 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T308
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Zvrst	CA125P
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Podajanje f	0,07 - 0,5 mm/v
Globina reza a_p	0,1 - 1,5 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Toleranca	M

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje