

**Garant****Svedri VHM-HPC, cilindrično držalo DIN 6535 HB, TiAlSiN, Ø DC m7: 7,4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	122681 7,4
GTIN	4062406791933
Razred artikla	11E

**Opis****Izvedba:**

Posebej za obrezovanje **zlitin na osnovi titana in niklja**. Z ultra gladko visokozmogljivo prevleko TiAlSiN, odporno proti obrabi, za **dolgo življenjsko dobo** v kombinaciji z **optimalno kakovostjo izvrtin** in **zelo majhnim nastajanjem grebenov**.

**Napotek:**

Dolžina spirale  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .1

**Tehnični opis**

Nazivni Ø D <sub>c</sub>	7,4 mm
Dolžina utorov L <sub>c</sub>	53 mm
Podajanje f v titan < 850 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/v
Standard	DIN 6537
Celotna dolžina L	91 mm
Toleranca nazivnega Ø	m7
Ø držala D <sub>s</sub>	8 mm
Priporočena maksimalna globina vrtanja L <sub>2</sub>	41,9 mm
Število rezil Z	2
Prevleka	TiAlSiN
Rezalni material	VHM
Izvedba	4xD

Kot konice	140 stopinj
Držalo	DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem	da, s 25 bari
Strategija odrezovanja	HPC
Polstandardno	da
Barvni prstan	rožnata
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	primerno		
Inconel	primerno		
mokro maks.	primerno		