

**DCMT 070208, Zvrst: CA125P**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260486 CA125P
GTIN	4960664018086
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Zvrst	CA125P
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 260 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
Globina reza a_p	0,5 - 3 mm
Toleranca	M
Radij rezila	0,8 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 070208
Lomilec odrezkov	GK

Glavna uporaba	P
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje