

**DCMT 070204, Zvrst: CA125P**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260483 CA125P
GTIN	4960664018079
Razred artikla	25E

## Tehnični opis

Glavna uporaba	P
Rezalni material	Karbidna trdina
Globina reza $a_p$	0,5 - 3 mm
Toleranca	M
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	0,4 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	90 - 260 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Zvrst	CA125P
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 070204
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Podajanje $f$	0,1 - 0,3 mm/v

Lomilec odrezkov	GK
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje