

**DC.T 11T308, Zvrst: CA125P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260492 CA125P
GTIN	4960664018116
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Globina reza $a_p$	0,5 - 3 mm
Zvrst	CA125P
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T308
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	90 - 260 m/min
Glavna uporaba	P
Toleranca	M
Radij rezila	0,8 mm
Lomilec odrezkov	GK
Rezalni material	Karbidna trdina

Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje