

**VBMT 110308, Zvrst: CA125P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261176 CA125P
GTIN	4960664016679
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Radij rezila	0,8 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT 110308
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	110 - 260 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Zvrst	CA125P
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Lomilec odrezkov	HQ
Globina reza $a_p$	0,5 - 2 mm
Glavna uporaba	P
Rezalni material	Karbidna trdina

Vrsta izdelka

---

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje