


**CNMM 190616, Zvrst: CA115P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250504 CA115P
GTIN	4960664043200
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	170 - 380 m/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMM 190616
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Grobo struženje
Rezalni pogoji	neprekinjen
Rezalni material	Karbidna trdina
Globina reza a_p	1 - 11 mm
Lomilec odrezkov	PX
Podajanje f	0,25 - 0,9 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Radij rezila	1,6 mm
Zvrst	CA115P
Glavna uporaba	P

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje