



Rezalna obračalna ploščica za struženje DNMG 150616, za grobo obdelavo



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250894 CA115P
GTIN	4960664040858
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Globina reza a_p	1 - 5 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	170 - 380 m/min
Glavna uporaba	P
Radij rezila	1,6 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Grobo struženje
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150616
Lomilec odrezkov	PH
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Podajanje f	0,25 - 0,6 mm/v
Zvrst	CA115P
Rezalni material	Karbidna trdina

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje