


**SNMG 150612, Zvrst: CA115P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251363 CA115P
GTIN	4960664041176
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Radij rezila	1,2 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	170 - 380 m/min
Podajanje $f$	0,3 - 1 mm/v
Glavna uporaba	P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Grobo struženje
Rezalni material	Karbidna trdina
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 150612
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	PH
Globina reza $a_p$	1 - 11 mm
Zvrst	CA115P

Vrsta izdelka

---

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje