

**DCMT 070208, Zvrst: CA115P**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260486 CA115P
GTIN	4960664045822
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Toleranca	M
Zvrst	CA115P
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Rezalni pogoji	neprekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 340 m/min
Radij rezila	0,8 mm
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Glavna uporaba	P
Globina reza a_p	0,5 - 3 mm
Lomilec odrezkov	GK

ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 070208
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje