

**VBMT 160404, Zvrst: CA115P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261182 CA115P
GTIN	4960664040483
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT 160404
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Lomilec odrezkov	HQ
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	140 - 340 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza $a_p$	0,5 - 2 mm
Glavna uporaba	P
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Podajanje $f$	0,05 - 0,25 mm/v
Zvrst	CA115P

Vrsta izdelka

---

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje