

**VBMT 110308, Zvrst: CA115P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261176 CA115P
GTIN	4960664040476
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	140 - 340 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
Lomilec odrezkov	HQ
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Zvrst	CA115P
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT 110308
Radij rezila	0,8 mm
Globina reza a_p	0,5 - 2 mm
Glavna uporaba	P

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje