


**CNMG 190608, Zvrst: CA115P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250382 CA115P
GTIN	4960664043002
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	170 - 380 m/min
Globina reza $a_p$	1 - 10 mm
Radij rezila	0,8 mm
Lomilec odrezkov	PH
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 190608
Rezalni material	Karbidna trdina
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Grobo struženje
Podajanje f	0,28 - 0,88 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen
Glavna uporaba	P
Zvrst	CA115P

Vrsta izdelka

---

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje