

**CC.T 09T304, Zvrst: CA115P**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260097 CA115P
GTIN	4960664045419
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Toleranca	M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Zvrst	CA115P
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT09T304-HQ CA115P
Rezalni pogoji	neprekinjen
Radij rezila	0,4 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 270 m/min
Lomilec odrezkov	HQ
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Glavna uporaba	P
Rezalni material	Karbidna trdina

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje