

**DC.T 11T304, Zvrst: CA115P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260386 CA115P
GTIN	4960664045907
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Toleranca	M
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	HQ
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Globina reza $a_p$	0,5 - 1,5 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T304
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 340 m/min
Glavna uporaba	P
Podajanje $f$	0,05 - 0,25 mm/v
Zvrst	CA115P
Rezalni material	Karbidna trdina

Radij rezila	0,4 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje