

**DNMG 150608, Zvrst: CA115P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250797 CA115P
GTIN	4960664046263
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Glavna uporaba	P
Globina reza a_p	0,5 - 5 mm
Radij rezila	0,8 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150608
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	180 - 400 m/min
Lomilec odrezkov	PMG
Rezalni material	Karbidna trdina
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Podajanje f	0,15 - 0,6 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	CA115P

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje