

**TNMG 160408, Zvrst: CA115P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251583 CA115P
GTIN	4960664046331
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Rezalni material	Karbidna trdina
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160408
Zvrst	CA115P
Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza $a_p$	0,5 - 5 mm
Lomilec odrezkov	PMG
Podajanje $f$	0,15 - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	180 - 400 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Radij rezila	0,8 mm
Glavna uporaba	P

Vrsta izdelka

---

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje