

**WNMG 080408 Wiper, Zvrst: CA115P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	252015 CA115P
GTIN	4960664044221
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Rezalni pogoji	neprekinjen
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Rezalni material	Karbidna trdina
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Radij rezila	0,8 mm
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	180 - 400 m/min
Zvrst	CA115P
Lomilec odrezkov	WP
Globina reza a_p	0,3 - 1,2 mm
Podajanje f	0,06 - 0,42 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080408

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje