

**WNMG 080404, Zvrst: CA115P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	252012 CA115P
GTIN	4960664044603
Razred artikla	25E

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080404
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	180 - 400 m/min
Lomilec odrezkov	HQ
Rezalni material	Karbidna trdina
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Radij rezila	0,4 mm
Podajanje f	0,07 - 0,3 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	CA115P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Globina reza a_p	0,5 - 2 mm
Glavna uporaba	P

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje