

**Garant****HPC svedri VHM, držalo Weldon DIN 6535 HB, TiAlSiN, Ø DC m7: 16mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	122481 16
GTIN	4062406791490
Razred artikla	11E

## Opis

### Izvedba:

Posebej za obrezovanje **zlitin na osnovi titana in niklja**. Z ultra gladko visokozmogljivo prevleko TiAlSiN, odporno proti obrabi, za **dolgo življenjsko dobo** v kombinaciji z **optimalno kakovostjo izvrtin** in **zelo majhnim nastajanjem grebenov**.

### Napotek:

Dolžina spirale  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$

## Tehnični opis

Celotna dolžina L	115 mm
Število rezil Z	2
Dolžina utorov $L_c$	65 mm
Priporočena maksimalna globina vrtanja $L_2$	41 mm
Standard	DIN 6537 K
Nazivni Ø $D_c$	16 mm
Podajanje f v titan < 850 N/mm <sup>2</sup>	0,18 mm/v
Ø držala $D_s$	16 mm
Toleranca nazivnega Ø	m7
Prevleka	TiAlSiN
Rezalni material	VHM
Izvedba	4xD

Kot konice	140 stopinj
Držalo	DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem	da, s 25 bari
Strategija odrezovanja	HPC
Polstandardno	da
Barvni prstan	rožnata
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	primerno		
Inconel	primerno		
mokro maks.	primerno		