

**WNMG 080408 Wiper, Zvrst: CA115P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	252115 CA115P
GTIN	4960664044276
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Radij rezila	0,8 mm
Lomilec odrezkov	WQ
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	180 - 400 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
Podajanje f	0,14 - 0,55 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Globina reza $a_p$	0,5 - 3 mm
Glavna uporaba	P
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080808
Zvrst	CA115P

Vrsta izdelka

---

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje