


**CCMT 09T308, Zvrst: CA115P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260098 CA115P
GTIN	4960664045426
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 270 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni pogoji	neprekinjen
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT09T308-HQ CA115P
Toleranca	M
Lomilec odrezkov	HQ
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Zvrst	CA115P

Radij rezila	0,4 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje