

**DC.T 11T302, Zvrst: CA115P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260385 CA115P
GTIN	4960664045891
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,5 - 1,5 mm
Zvrst	CA115P
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 340 m/min
Radij rezila	0,2 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
Rezalni pogoji	neprekinjen
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Lomilec odrezkov	HQ
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T302

Glavna uporaba	P
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje