


**CCMT 09T308 Wiper, Zvrst: CA115P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260100 CA115P
GTIN	4960664045259
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Rezalni material	Karbidna trdina
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Toleranca	M
Zvrst	CA115P
Glavna uporaba	P
Globina reza a_p	0,1 - 1,5 mm
Podajanje f	0,07 - 0,5 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T308
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 270 m/min
Radij rezila	0,4 mm
Lomilec odrezkov	WP
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Rezalni pogoji	neprekinjen
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje