

**CCMT 09T304 Wiper, Zvrst: CA115P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260099 CA115P
GTIN	4960664045242
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Glavna uporaba	P
Lomilec odrezkov	WP
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Podajanje f	0,07 - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 270 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T304
Globina reza a_p	0,1 - 1,5 mm
Zvrst	CA115P
Radij rezila	0,4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Rezalni material	Karbidna trdina

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje