


**CCMW 09T302, Zvrst: CA115P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260194 CA115P
GTIN	4960664045334
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Globina reza $a_p$	0,5 - 3 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 09T302
Glavna uporaba	P
Lomilec odrezkov	GK
Rezalni material	Karbidna trdina
Zvrst	CA115P
Rezalni pogoji	neprekinjen
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Radij rezila	0,2 mm
Toleranca	M

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	90 - 340 m/min
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje