

**DCMT 070204, Zvrst: CA115P**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260483 CA115P
GTIN	4960664045815
Razred artikla	25E

## Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 070204
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 340 m/min
Lomilec odrezkov	GK
Radij rezila	0,4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen
Toleranca	M
Zvrst	CA115P

Globina reza $a_p$	0,5 - 3 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje