

**DCMT 11T302, Zvrst: CA115P**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260488 CA115P
GTIN	4960664045839
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	GK
Zvrst	CA115P
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Globina reza a_p	0,5 - 3 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
Rezalni pogoji	neprekinjen
Radij rezila	0,2 mm
Glavna uporaba	P
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T302
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 340 m/min
Toleranca	M

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje