

**DCMT 070202, Zvrst: CA115P**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260481 CA115P
GTIN	4960664045808
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Zvrst	CA115P
Rezalni pogoji	neprekinjen
Radij rezila	0,2 mm
Glavna uporaba	P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 070202
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Rezalni material	Karbidna trdina
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Globina reza a_p	0,5 - 3 mm
Lomilec odrezkov	GK

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 340 m/min
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje