

**DCMT 11T308, Zvrst: CA115P**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260387 CA115P
GTIN	4960664045914
Razred artikla	25E

## Tehnični opis

Zvrst	CA115P
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Radij rezila	0,8 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Lomilec odrezkov	HQ
Rezalni pogoji	neprekinjen
Glavna uporaba	P
Toleranca	M
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 340 m/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T308
Globina reza $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava

Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje