

**Rezalna obračalna ploščica za struženje DC.T 11T304, za srednje grobo obdelavo, Zvrst: CA115P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260490 CA115P
GTIN	4960664045846
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Zvrst	CA115P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 340 m/min
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Toleranca	M
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T304
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Globina reza a_p	0,5 - 3 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen

Lomilec odrezkov	GK
Glavna uporaba	P
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje