

**VBMT 110304, Zvrst: CA115P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261174 CA115P
GTIN	4960664040469
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Rezalni material	Karbidna trdina
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT 110304
Zvrst	CA115P
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	140 - 340 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Glavna uporaba	P
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Globina reza $a_p$	0,5 - 2 mm
Lomilec odrezkov	HQ
Radij rezila	0,4 mm

Vrsta izdelka

---

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje