


**TNMG 160404, Zvrst: KW10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251582 KW10
GTIN	4960664220847
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	AH
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 400 m/min
Glavna uporaba	N
Globina reza a_p	1 - 4 mm
Podajanje f	0,1 - 0,35 mm/v
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Zvrst	KW10
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160404
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje