

**LED-akumulatorski reflektorji, Poraba moči: 39****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	081285 39
GTIN	5708997362051
Razred artikla	08C

Opis**Izvedba:**

Robustni LED-reflektor z aluminijastim ohišjem, odpornim proti udarcem, in gumijastim zaščitnim robom.

- **Mehka, zasenčena, neslepeča svetloba brez učinka segrevanja.**
- **Visoka svetilnost, nizka poraba energije.**
- **Primerna za uporabo na prostem in v vlažnih prostorih.**

NOV akumulatorski reflektor »For Life« z vgrajenim ročajem za prenašanje in 5-stopenjsko funkcijo zatemnitve.

- **Nova, posodobljena zasnova z visoko učinkovitimi LED-diodami.**
- **Nova funkcija OPTILight za optimalno svetilnost in premišljeno trajanje svetlobe.**
- **Kompaktno in trpežno za zahtevna delovna okolja.**

S sistemom Dual se lahko uporablja tako kot mobilni akumulatorski reflektor kot tudi z omrežnim kablom.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. s polnilnikom akumulatorjev.

Tehnični opis

Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Celotna višina	275 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Svetlobni tok	600 - 6000 lm
Napajanje	Omrežno napajanje
Poraba moči	39 W
Celotna dolžina	275 mm
Celotna širina	92 mm