

**LED akumulatorska palična svetilka, Celotna dolžina: 310mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	081406 310
GTIN	5708997362112
Razred artikla	08C

**Opis****Izvedba:**

Zložljive **delovne svetilke „For Life“** 3-v-1v novi zasnovi z visoko učinkovitimi diodami multi-LED. Izjemno tanka in kompaktna zasnova. Omogoča pregledovanje in osvetlitev na težko dostopnih in ozkih mestih. Nova **funkcija OPTILight** za optimalno svetilnost in trajanje svetlobe. Popolnoma zložena na žepno velikost deluje svetilka kot običajna ročna svetilka. Dodatna točkovna osvetlitev in dve stopnji svetilnosti (50 ali 100 %). Močan vgrajen magnet in kavelj.

**Funkcija:**

IP30: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z  $\varnothing > 2,5$  mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice, prav tako ni zaščite pred vodo.

**Tehnični opis**

Vrsta IP-zaščite	IP 30
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Svetlobni tok, stopnja 2	250 lm
Napajanje	Omrežno napajanje
Čas obratovanja	2,5 h

Število vključenih akumulatorjev	1
Celotna dolžina	310 mm
Sijalke	LED modul
Čas delovanja v 2. stopnji	5 h
Svetlobni tok	500 lm
Masa	228 g
Ø glave	17 mm
Vrsta izdelka	Palične svetilke