

**DC.T 11T304, Zvrst: SW05****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260386 SW05
GTIN	4960664629619
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	40 - 100 m/min
Glavna uporaba	Ti
Globina reza $a_p$	0,1 - 1 mm
Lomilec odrezkov	MQ
Podajanje f	0,05 - 0,2 mm/v
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	SW05
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T304
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje