



Večnamensko orodje za električarje NexStrip®, Tip: 1



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	729501 1
GTIN	4003773088165
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Izredno čvrsto, lahko telo klešč iz umetne mase, ojačane s steklenimi vlakni, z ergonomično oblikovanim dvokomponentnim ročajem. Snemanje izolacije gibljivih in masivnih vodnikov s presekom 0,03 – 10 mm² (AWG 32 – 8). S finim justiranjem je mogoča optimalna prilagoditev za posebne materiale ali temperaturne pogoje.

Hitro in natančno 4-kotno stiskanje posameznih kabelskih končnikov v skladu s standardom DIN 46228, del 1 + 4, od 0,25 do 4 mm². Samonastavljive, kar omogoča hitro menjavo med različnimi velikostmi. Z omejitvijo za nastavljanje dolžine snete izolacije in z rezilom za rezanje žice.

Prednosti:

Rezanje in snemanje izolacije kabla ter **stiskanje** kabelskih končnikov **z enim orodjem**, zamudna zamenjava orodja odpade.

Uporaba:

Za ožičenje elektronskih komponent, kot so programirljivi krmilniki, v hišnih inštalacijah ali v avtomobilih.

Rezervni del:

Nadomestni noži so na voljo pod art. 728714 vel. 10 in omejevalnik dolžine pod art. 728715 vel. 10.

Tehnični opis

za presek vodnika (stiskanje)	0,25 - 4 mm ²
za presek vodnika (rezanje in snemanje izolacije)	0,03 - 10 mm ²

celotna dolžina	190 mm
Vrsta izdelka	Stiskalne klešče

Pribor

Nož za klešče za snemanje izolacije za presek vodnika 10 mm ²	728714 10
Omejevalnik dolžine za klešče za snemanje izolacije za presek vodnika 10 mm ²	728715 10