



## Garnitura listov za vbodno žago, Oznaka: T301CHM-E



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	588525 T301CHM-E
GTIN	4059952537900
Razred artikla	54B

### Opis

#### Izvedba:

Listi za vbodno žago z optimizirano geometrijo ozobja za čiste reze **v umetno maso**. Držalo z vpenjalnim nastavkom. Zobje iz karbidne trdine, najdaljša življenjska doba pri obdelavi mineralnih materialov (**Corian®**, **Varicor®**).

#### Obseg dobave:

3-del.

### Tehnični opis

Delitev zob	3,3 mm
Dolžina lista	117 mm
Material lista za žago	HM
Primernost	_T301CHM
Debelina plošče (umetne mase)	5-65 mm
Vrsta reza	Raven rez (natančen)
Oznaka	T301CHM
za material	Mineralni materiali
Število listov	3
Vrsta izdelka	List za vbodno žago

