



## Rezalna plošča iz karbidne trdine, Ø plošče: 76mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	563423 76
GTIN	4059952567549
Razred artikla	54B

### Opis

#### Izvedba:

Ozke rezalne plošče posebej za tesna mesta.

Jekleni krožnik s priložnim granulatom iz karbidne trdine na brusnem robu.

#### Uporaba:

Za rezanje lesa, umetne mase, mavčnih plošč.

#### Primerno za:

**Akumulatorski mali kotni brusilnik art. 077100.**

### Tehnični opis

za debeline materiala	3 - 5 mm
Debelina plošče	1,8 mm
Maksimalno število vrtljajev	20100 min <sup>-1</sup>
Ø plošče	76 mm
Ø izvrtine	10 mm
Širina osnovnega lista	0,9 mm

Opis oblike	ravna
priporočen nastavni kot	Radij stopinj
za material	Mavčne vlaknate plošče
za material	les
za material	Umetna masa
Pogonski stroj	Kotni brusilniki
Pogonski stroj	Premi brusilniki
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Rezalna plošča

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Kamen	pogojno primerno		
Uni	primerno		