

**DC.T 070204, Zvrst: CA510****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260382 CA510
GTIN	4960664697557
Razred artikla	25E

Opis

DC.T 070204 CA510 Zvrst: CA510

Lomilec odrezkov: HQ

Toleranca: M

Globina reza a_p : 0,5 - 1,5 mmPodajanje f : 0,05 - 0,25 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 140 - 450 m/min**Tehnični opis**

Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza a_p	0,5 - 1,5 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	140 - 450 m/min
Radij rezila	0,4 mm
Lomilec odrezkov	HQ
Glavna uporaba	P

Zvrst	CA510
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 070204
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje