

**Diamantna rezalna plošča STANDARD** Universal, Ø plošče: 115mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	569721 115
GTIN	9003173102909
Razred artikla	53T

Opis**Izvedba:**

Diamantne rezalne plošče za suho in mokro rezanje. Izvrtina Ø 22,23 mm.

- **Kratek čas rezanja zaradi diamantov z dobrimi rezalnimi lastnostmi.**
- **Ekstremno dolga življenjska doba, malo zamenjav rezalnih plošč.**
- **Premer plošče ostaja enak, zaradi tega je tudi globina reza zmeraj enaka.**
- **Zmanjšana obremenitev s prahom, saj ni obrabe plošče.**

Za vsakodnevno uporabo na vseh vrstah gradbenega materiala, kot so beton, opeka, naravni kamen itd. Neposredno sintran nanos, poboljšan osnovni list (brez opletanja).

Uporaba:

Za rezanje vseh vrst običajnih gradbenih materialov, kot so beton (tudi armiran), opeka, naravni kamen, keramične ploščice, keramika, jeklo ipd.

Napotek:

- **Diamantna obloga je tovarniško naostrena. Obvezno upoštevajte smer vrtenja!**
- **Druge diamantne rezalne plošče po ponudbi.**

Tehnični opis

Ø plošče	115 mm
----------	--------

Maksimalno število vrtljajev	13300 min ⁻¹
Širina brusne obloge	2 mm
Višina brusne obloge	7 mm
Ø izvrtine	22,23 mm
Brusno sredstvo	Diamant
Kratica za brusno sredstvo	D
za material	Kamen
Oblika	41
Opis oblike	ravna
Pogonski stroj	Kotni brusilniki
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Rezalna plošča