

**DC.T 11T302, Zvrst: CA525****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|--------------|
| Številka za naročanje | 260385 CA525 |
| GTIN | |
| Razred artikla | 25E |

Opis**Tehnični opis**

| | |
|---|-------------------|
| Radij rezila | 0,2 mm |
| Lomilec odrezkov | HQ |
| Globina reza a_p | 0,5 - 1,5 mm |
| Glavna uporaba | P |
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 80 - 330 m/min |
| Podajanje f | 0,05 - 0,25 mm/v |
| Rezalni pogoji | rahlo prekinjen |
| Zvrst | CA525 |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava |
| Rezalni material | HM |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | DCMT 11T302 |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 |
| Toleranca | M |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |