



DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC, neprevlečeni, Ø f9 D1: 16mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	220306 16
GTIN	4034221141767
Razred artikla	26Y

Opis

Napotek:

DUO-LOCK HAIMER MILL PowerSeries: Najboljša izbira pri obdelavi velikih previsnih dolžin in nestabilnih vpenjalnih razmerjih. Za posebej miren tek pri velikih previsnih dolžinah predvsem pri uporabi VHM-podaljškov.

Tehnični opis

Kot posnetja roba	45 stopinj
Podajanje f_z za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki	0,04 mm
Širina posnetja vogala pri 45°	0,32 mm
Celotna dolžina L	32 mm
Dolžina rezil L_2	24 mm
Ø rezila D	16 mm
Ø D_2	15,5 mm
priporočeni zatezni moment	60 Nm
#Zev ključa ZK	13 mm
Prevesna dolžina L_1	24 mm
Vmesnik DUO-LOCK	DL16
Toleranca nazivnega Ø	f8

Število rezil Z	4
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	W
Delitev rezil	neenakomerna
Kot spirale	37 stopinj
Značilnosti spiralnega kota	neenakomerna
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina a_e pri rezkanju	Rezkanje utorov v polno, globina $0,5 \times D$
Strategija odrezovanja	HPC
Notranje hlajenje	ne
Vrsta izdelka	Rezalni vložki za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno		
Al (kratki odrezki)	primerno		
Al > 10% Si	primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		