

Garant**DC.T 070202, Zvrst: HB7020**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260449 HB7020
GTIN	4045197698896
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Radij rezila	0,2 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 350 m/min
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Lomilec odrezkov	SM
Zvrst	HB7020
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 070202

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje