

Garant

GARANT Softcut HSI-rezkarji za velika podajanja, z izvrtino, ØD/število rezil Z: 42/3mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	214848 42/3
GTIN	4067263117223
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Rezalne obračalne ploščice so nameščene pod kotom 15° v nosilnem orodju.

Uporaba:

Izberite f_z -vrednost 0,8 mm.

Napotek:

Uporabite GARANT momentni izvijač TQ art. **211750 vel. 3,0** z rezilom art. **674252 vel. 15IP**.

Tehnični opis

Ø vpenjalne izvrtine	16 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219833 (15IP; 3Nm)
Serija	Softcut®
primerna obračalna rezalna ploščica	SO.. 1205..
Celotna dolžina L_{celotna}	40 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{min}	56,5 mm

Ø rezila D_c	42 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks}}$	2,8 mm
Dolžina rampe L za α_{maks}	15 mm
Ø D_3	17,4 mm
Število rezil Z	3
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{maks}	78,3 mm
Kot rampe α_{maks}	1,75 mm
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	15 stopinj
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Rezkarji za plano rezkanje

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,0 Nm	211750 3,0
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219833
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP