

**DC.T 11T302, Zvrst: PR1425****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260385 PR1425
GTIN	4960664639564
Razred artikla	25E

**Opis**

DC.T 11T302 PR1425 Zvrst: PR1425

Lomilec odrezkov: MFP-GF

Toleranca: G

Globina reza  $a_p$ : 0,05 - 1,2 mm

Podajanje  $f$ : 0,03 - 0,12 mm/v

Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 100 - 150 m/min

**Tehnični opis**

Radij rezila	0,2 mm
Glavna uporaba	M
Rezalni pogoji	neprekinjen
Podajanje $f$	0,03 - 0,12 mm/v
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	100 - 150 m/min
Globina reza $a_p$	0,05 - 1,2 mm
Lomilec odrezkov	MFP-GF

Zvrst	PR1425
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCGT 11T302
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	G
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje