

Garant

NC-sveder za navrtanje HSS-E št. 112000 v škatli iz umetne mase 90°, neprevlečeni, Tip: 6-12

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	112107 6-12
GTIN	4067263117735
Razred artikla	11A

Opis**Izvedba:**

Garnitura NC-svedrov za navrtanje v škatli iz umetne mase.

S sojemalnimi površinami po DIN 1835-B. Brušena konica točno na sredini z ozkim prečnim rezilom – olajša navrtanje in zagotavlja točnost centrirne izvrtine. Svedri so zelo čvrsti zaradi kratkih utorov za odrezke.

Vsebina:

4 NC-svedri za navrtanje art. 112000.

Vsebina:

Po 1 NC-sveder za navrtanje: Vel. 6; 8; 10; 12.

Obseg dobave:

4-delna garnitura NC-svedrov za navrtanje v škatli iz umetne mase.

Napotek:

Uporabite število vrtljajev za dejanski \varnothing vrtnja (ne velja na splošno za zunaj \varnothing vrtnika).

Tehnični opis

Nazivni $\varnothing D_c$	6 mm
Nazivni $\varnothing D_c$	8 mm

Nazivni $\varnothing D_c$	10 mm
Nazivni $\varnothing D_c$	12 mm
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS E
Standard	Tovarniški standard
Tip	N
Toleranca nazivnega \varnothing	h6
Kot konice	90 stopinj
Držalo	DIN 1835 B s h6
Število rezil Z	2
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Sveder za navrtanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	70 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	45 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	40 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	30 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	25 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	10 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	8 m/min	M
CuZn	primerno	80 m/min	N
Uni	primerno		
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		

Pribor

NC-sveder za navrtanje HSS-E90° N Ø DC h6 10 mm	112000 10
NC-sveder za navrtanje HSS-E90° N Ø DC h6 12 mm	112000 12
NC-sveder za navrtanje HSS-E90° N Ø DC h6 6 mm	112000 6
NC-sveder za navrtanje HSS-E90° N Ø DC h6 8 mm	112000 8
NC-sveder za navrtanje HSS-E-PM90° N Ø DC h6 10 mm	112060 10
NC-sveder za navrtanje HSS-E-PM90° N Ø DC h6 12 mm	112060 12
NC-sveder za navrtanje HSS-E-PM90° N Ø DC h6 6 mm	112060 6
NC-sveder za navrtanje HSS-E-PM90° N Ø DC h6 8 mm	112060 8