

metabo**Udarni vrtalni stroj, Tip: SBE800-2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	075710 SBE800-2
GTIN	4061792248243
Razred artikla	03D

Opis**Izvedba:****Udarno vrtanje z visoko zaščito uporabnika.**

Udarni vrtalni stroji so opremljeni z varnostno sponko Metabo S-automatic. Če se sveder zagozdi, se pogon takoj mehansko odklopi, da se čim bolj zmanjša vzratni navor na uporabnika.

- **Motor Marathon Metabo z zaščito pred prahom za dolgo življenjsko dobo.**
- **Vreteno s šestkotnim nastavkom za vijaka nastavke omogočajo uporabo brez vpenjalne glave.**

Kolesce za predizbiro števila vrtljajev.

Obseg dobave:

Vključno s hitro vpenjalno glavo, dodatnim ročajem, omejevalnikom globine vrtanja in plastičnim kovčkom.

Tehnični opis

Pakiranje	Transportni kovček
Masa	2,3 kg
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v beton	20 mm
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji	1200 min ⁻¹

Omrežna napetost	230 V
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	8 mm
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	13 mm
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji	3200 min ⁻¹
Napajanje	Omrežno napajanje
Maksimalni vrtilni moment	10 Nm
Maksimalni vrtilni moment	26 Nm
Poraba moči	800 W
Omrežna frekvenca	50 Hz
Vpenjalno območje vrtalne glave	1,5 - 13 mm
Oznaka proizvajalca	SBE 800-2
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	25 mm
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	40 mm
Maksimalno število udarcev	51200 min ⁻¹
Vrsta izdelka	Udarni vrtalni stroj