


**TNMG 160408, Zvrst: KW10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251583 KW10
GTIN	4960664220861
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Glavna uporaba	N
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 400 m/min
Podajanje f	0,1 - 0,35 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	AH
Globina reza a_p	1 - 4 mm
Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	KW10
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160408
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje