

Garant**DC.T 11T304, Zvrst: HU7310****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260462 HU7310
GTIN	4045197669766
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	AM
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	350 - 600 m/min
Radij rezila	0,4 mm
Glavna uporaba	N
Globina reza a_p	0,1 - 4 mm
Podajanje f	0,05 - 0,5 mm/v
Zvrst	HU7310
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Rezalni material	HM
Prevleka	neprevlečeni

ISO-oznaka obračalne ploščice	DCGT 11T304
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	G
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje